



FB9923009016



Calha FB 100x230; 4 agrafos/m

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis	Não
----------------------------------	-----

Conectividade

Acessórios de alinhamento	sem uniões
---------------------------	------------

Dimensões

Altura da calha	100 mm
Comprimento	2000 mm
Largura da calha	230 mm

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)	77
Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm ² ou 3x2,5mm ²) com / sem aparelhagem	77

Tampa, porta

Montagem da tampa	Exterior
Forma da tampa	a granel
Largura da tampa	230 mm
Nº de tampas que podem ser instaladas	1

Materiais, acabamento, cores

Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado
Transparente	Não

Cabo

Secção Interna / Usual	19660 mm ²
------------------------	-----------------------

Equipamento

Nº de separadores por encaixe	4
Nº de compartimentos	1 / 5
Nº de agrafos por metro	2

Padrões

Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária
-------------------------	-------------------------

Segurança

Índice de protecção IP IP20

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C