



FB9923069016



## Topo FB 99230

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação aparafusado

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

#### Dimensões

Altura da calha 100 mm

Largura da calha 230 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C