



FD22AN

**vega D sup. p/completar a.450**

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	450 mm
Largura	550 mm
Profundidade	193 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP30
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio

##### Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	2
Número de filas	2

##### Instalação / montagem

Montagem	Saliente
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Metal, Plástico

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	0
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Não

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

##### Tensão

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------