



FD22AN

**vega D sup. p/completar a.450**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação saliente

**Configuração**

Nº de módulos 48

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 160 A

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 193 mm

Profundidade interna 193 mm

Altura produto instalado 450 mm

Largura produto instalado 550 mm

Largura das unidades de divisão 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

**Tampa, porta**

Número de fechaduras da porta 0

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Plástico + metal

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Equipamento**

Nº de filas 2

Quantidade de calhas 0

Acessoriável Sim

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sim

hasearthingterminalblock Sim

hasneutralterminalblock Não

withsignalpassingdoor Não

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE Não relacionado

**Segurança**

---

Índice de protecção IP	IP30
Classe de protecção	Classe II
mainfireresistanceexx	-

---