



FD32AN

**vega D sup. p/completar a.600, 24M**

**Características técnicas**

**Ligações**

Número de entradas de condutores 4

**Tensão**

Tensão nominal 230 - 400 V

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Saliente

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 160 A

**Equipamento**

Número de calhas 1

Número de filas 3

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Não

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

**Capacidade**

Número de módulos 72

**Dimensões**

Altura 600 mm

Largura 550 mm

Profundidade 193 mm

Número de unidades de largura 24

**Tampa, porta**

Número de portas de armário 0

A porta/tampa é transparente Não

**Materiais**

Material Metal, Plástico

Código RAL 9010

Cor Branco puro

**Índice de proteção**

Classe de proteção Classe de isolamento II

