



FD52AN

vega D sup. p/completar a.900, 72M

Características técnicas

Ligações

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

Tensão

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
--------------------------------------	-----

Montagem	Saliente
----------	----------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	3
------------------	---

Número de filas	5
-----------------	---

Com fecho	Não
-----------	-----

Tem bloco de bornes neutro	Não
----------------------------	-----

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
--	-----

Possui placa de montagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	120
-------------------	-----

Dimensões

Altura	900 mm
--------	--------

Largura	550 mm
---------	--------

Profundidade	193 mm
--------------	--------

Número de unidades de largura	24
-------------------------------	----

Tampa, porta

Número de portas de armário	0
-----------------------------	---

Número de bloqueios	0
---------------------	---

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Materiais

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Código RAL	9010
------------	------

Cor	Branco puro
-----	-------------

Índice de proteção

Classe de proteção

Classe de isolamento II

Índice de proteção IP

IP30

Recebe fechadura

Sem bloqueio