



FD72AN

vega D sup. p/completar a.1200, 120M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação saliente

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 168

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 160 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 193 mm

Profundidade interna 193 mm

Altura produto instalado 1200 mm

Largura produto instalado 550 mm

Largura das unidades de divisão 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

Tampa, porta

Número de fechaduras da porta 0

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Plástico + metal

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Equipamento

Nº de filas 7

Quantidade de calhas 5

Acessoriável Sim

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sim

hasearthingterminalblock Sim

hasneutralterminalblock Não

withsignalpassingdoor Não

Padrões

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP

IP30

Classe de protecção

Classe II

mainfireresistanceexx

-