



FD72DN

vega D sup. completo a.1200, 168M

Características técnicas

Ligações

Número de entradas de condutores 4

Tensão

Tensão nominal 230 - 400 V

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal 160 A

Equipamento

Número de calhas 7

Número de filas 7

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Não

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

Capacidade

Número de módulos 168

Dimensões

Altura 1200 mm

Largura 550 mm

Profundidade 193 mm

Número de unidades de largura 24

Tampa, porta

Número de portas de armário 0

Número de bloqueios 0

A porta/tampa é transparente Não

Materiais

Material Metal, Plástico

Código RAL 9010

Cor Branco puro

Índice de proteção

| Classe de proteção | Classe de isolamento II |
|----------------------------|-------------------------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
| Índice de proteção IP | IP30 |
| Recebe fechadura | Sem bloqueio |