

FL101A

orion plus IP65 PO a.250 l.200 p.160

Características técnicas

Dimensões

Altura	250 mm
Largura	200 mm
Profundidade	160 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	3 lados 7 mm, Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	2
--	---

Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Cinzentos-claros
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
A porta/tampa é transparente	Não

Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
------------------	-------