



FL110A

orion plus IP65 PO a.500 l.300 p.200

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Montagem na parede

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 30

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 630 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 200 mm

Profundidade interna 195 mm

Altura produto instalado 500 mm

Largura produto instalado 300 mm

Largura das unidades de divisão 10

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 21.5 mm

Tipo de fechadura da porta Canhão macho triangular 7mm

Bloqueável por cadeado Sim

Número de fechaduras da porta 1

hasttransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 7035

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material aço

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Equipamento

Nº de filas	3
Quantidade de secção em largura	0
Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK10
Índice de protecção IP	IP65
Classe de protecção	Classe I
mainfireresistanceexx	-