



FL117A

**orion plus IP65 PO a.650 l.400 p.200**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	650 mm
Largura	400 mm
Profundidade	200 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	3 lados 7 mm, Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

**Equipamento**

Número de secções	0
Número de aberturas da placa de flange	2
Número de filas	4

**Instalação / montagem**

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

**Materiais**

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	630 A
------------------	-------