



FL117A

**orion plus IP65 PO a.650 l.400 p.200**

**Características técnicas**

**Funções**

coverwithoverpressurerelease Não

**Configuração**

Nº de módulos 64

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection Não

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 630 A

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 200 mm

Profundidade interna 200 mm

Altura produto instalado 650 mm

Largura produto instalado 400 mm

Largura das unidades de divisão 16

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura da porta Canhão macho triangular 7mm

Bloqueável por cadeado Sim

Número de fechaduras da porta 1

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor RAL 7035

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material aço

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Equipamento**

Nº de filas 4

Quantidade de secção em largura 0

Número de chaves 2

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sim

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

**Segurança**

Classe de protecção

Classe I

mainfireresistanceexx

-