



FL118A

orion plus IP65 PO a.650 l.400 p.250

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease	Não
------------------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	72
---------------	----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	630 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	250 mm
Profundidade interna	245 mm
Altura produto instalado	650 mm
Largura produto instalado	400 mm
Largura das unidades de divisão	16
cabinetsidewallmaterialthickness	2 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	1.2 mm
Tipo de fechadura da porta	Canhão macho triangular 7mm
Bloqueável por cadeado	Sim
Número de fechaduras da porta	1
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	RAL 7035
Cor	cinzento claro
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Material	aço
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	4
Quantidade de secção em largura	0
Número de chaves	2

cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim
Padrões	
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
Segurança	
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK10
Classe de protecção	Classe I
mainfireresistanceexx	-