



FL126A

orion plus IP65 PO a.950 l.600 p.300

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease	Não
------------------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	156
---------------	-----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	630 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	300 mm
Profundidade interna	295 mm
Altura produto instalado	950 mm
Largura produto instalado	600 mm
Largura das unidades de divisão	26
cabinetsidewallmaterialthickness	2 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	21.5 mm
Tipo de fechadura da porta	Canhão macho triangular 7mm
Bloqueável por cadeado	Sim
Número de fechaduras da porta	2
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	RAL 7035
Cor	cinzento claro
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Material	aço
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	6
Número de chaves	2
cabinetflangeplatesopeningquantity	2

canbeextended	Sim
---------------	-----

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK10
---	------

Classe de protecção	Classe I
---------------------	----------

mainfireresistanceexx	-
-----------------------	---