



FL160A

orion plus IP65 PT a.500 l.300 p.200

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 30

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 630 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 200 mm

Profundidade interna 195 mm

Altura produto instalado 500 mm

Largura produto instalado 300 mm

Largura das unidades de divisão 10

cabinetsidewallmaterialthickness 1.2 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 21.5 mm

Tipo de fechadura da porta Canhão macho triangular 7mm

Bloqueável por cadeado Sim

hastransparentcoverordoor Sim

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 7035

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material aço

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Sim

Equipamento

Nº de filas 3

Quantidade de secção em largura 0

Número de chaves 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE

Não relacionado

Segurança

Classe de protecção

Classe I

mainfireresistanceexx

-