



FL177A

orion plus IP65 PT a.950 l.800 p.250

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 222

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 630 A

Dimensões

Profundidade de montagem 250 mm

Profundidade produto instalado 250 mm

Profundidade interna 250 mm

Altura produto instalado 950 mm

Largura produto instalado 800 mm

Largura das unidades de divisão 37

cabinetsidewallmaterialthickness 1.2 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm

Tipo de fechadura da porta Canhão macho triangular 7mm

Bloqueável por cadeado Sim

Número de fechaduras da porta 2

hastransparentcoverordoor Sim

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 7035

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material aço

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Equipamento

Nº de filas 6

Número de chaves 2

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended

Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE

Não relacionado

Segurança

Classe de protecção

Classe I

mainfireresistanceexx

-