



FL204B

orion plus IP66 PO a.350 l.300 p.160

Características técnicas

Dimensões

Altura	350 mm
Largura	300 mm
Profundidade	160 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP66
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	3 lados 7 mm, Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	0
Número de filas	2

Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Sim

Materiais

Cor	Cinzentos-claros
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	2
A porta/tampa é transparente	Não

Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
------------------	-------