



FL204B

orion plus IP66 PO a.350 l.300 p.160

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 24

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 630 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 160 mm

Profundidade interna 160 mm

Altura produto instalado 350 mm

Largura produto instalado 300 mm

Largura das unidades de divisão 12

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Canhão macho triangular 7mm

Bloqueável por cadeado Sim

Número de fechaduras da porta 2

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 7035

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material Poliéster reforçado com fibra de vidro

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Sim

Equipamento

Nº de filas 2

Número de chaves 2

Quantidade de calhas 2

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

Padrões

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP

IP66

Classe de protecção

Classe II