



FL209B

orion plus IP66 PO a.500 l.300 p.200

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease	Não
------------------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	36
---------------	----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	630 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	200 mm
Profundidade interna	200 mm
Altura produto instalado	500 mm
Largura produto instalado	300 mm
Largura das unidades de divisão	12
cabinetsidewallmaterialthickness	2 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Canhão macho triangular 7mm
Bloqueável por cadeado	Sim
Número de fechaduras da porta	2
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	RAL 7035
Cor	cinzento claro
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Sim
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	3
Número de chaves	2
Quantidade de calhas	3
cabinetflangeplatesopeningquantity	0

Padrões

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP

IP66

Classe de protecção

Classe II