



FL209B

**orion plus IP66 PO a.500 l.300 p.200**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	500 mm
Largura	300 mm
Profundidade	200 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP66
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	3 lados 7 mm, Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

**Equipamento**

Número de aberturas da placa de flange	0
Número de filas	3

**Instalação / montagem**

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Sim

**Materiais**

Cor	Cinza-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	2
A porta/tampa é transparente	Não

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	630 A
------------------	-------