



FL213B

**orion plus IP66 PO a.500 l.400 p.200**

**Características técnicas**

**Funções**

coverwithoverpressurerelease Não

**Configuração**

Nº de módulos 54

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection Não

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 630 A

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 200 mm

Profundidade interna 200 mm

Altura produto instalado 500 mm

Largura produto instalado 400 mm

Largura das unidades de divisão 18

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura da porta Canhão macho triangular 7mm

Bloqueável por cadeado Sim

Número de fechaduras da porta 2

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor RAL 7035

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material Poliéster reforçado com fibra de vidro

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Sim

**Equipamento**

Nº de filas 3

Número de chaves 2

Quantidade de calhas 3

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

**Segurança**

Índice de protecção IP

IP66

Classe de protecção

Classe II