



FL221B

orion plus IP66 PO a.650 l.500 p.250

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Montagem na parede

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 96

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 630 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 250 mm

Profundidade interna 250 mm

Altura produto instalado 650 mm

Largura produto instalado 500 mm

Largura das unidades de divisão 24

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Canhão macho triangular 7mm

Bloqueável por cadeado Sim

Número de fechaduras da porta 2

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 7035

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material Poliéster reforçado com fibra de vidro

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Sim

Equipamento

Nº de filas 4

Número de chaves	2
Quantidade de calhas	4
cabinetflangeplatesopeningquantity	0

Padrões

Homologações	BS EN 62208
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK10
Índice de protecção IP	IP66
Classe de protecção	Classe II