



FL229B

orion plus IP66 PO a.800 l.600 p.300

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 140

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 630 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 300 mm

Profundidade interna 300 mm

Altura produto instalado 800 mm

Largura produto instalado 600 mm

Largura das unidades de divisão 28

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Canhão macho triangular 7mm

Bloqueável por cadeado Sim

Número de fechaduras da porta 2

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 7035

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material Poliéster reforçado com fibra de vidro

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Sim

Equipamento

Nº de filas 4

Número de chaves 2

Quantidade de calhas 5

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

Padrões

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP

IP66

Classe de protecção

Classe II