



FL254B

**orion plus IP66 PT a.350 l.300 p.160**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	350 mm
Largura	300 mm
Profundidade	160 mm
Espessura da parede lateral	3 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP66
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	3 lados 7 mm, Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK08

**Equipamento**

Número de aberturas da placa de flange	0
Número de filas	2

**Instalação / montagem**

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Sim

**Materiais**

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	2
A porta/tampa é transparente	Sim

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	630 A
------------------	-------