



FL263B

orion plus IP66 PT a.500 l.400 p.200

Características técnicas

Dimensões

Altura	500 mm
Largura	400 mm
Profundidade	200 mm
Espessura da parede lateral	3 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP66
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	3 lados 7 mm, Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK08

Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	0
Número de filas	3

Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Sim

Materiais

Cor	Cinza-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	2
A porta/tampa é transparente	Sim

Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
------------------	-------