



FL301B

**orion plus IP65 PO a.850 l.600 p.300**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	850 mm
Largura	600 mm
Profundidade	300 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	3 lados 7 mm, Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK08

**Equipamento**

Número de secções	1
Número de aberturas da placa de flange	0
Número de filas	5

**Instalação / montagem**

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Sim

**Materiais**

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	0
A porta/tampa é transparente	Sim

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	630 A
------------------	-------