



FL302B

**orion plus IP65 PO a.1150 l.600 p.300**

**Características técnicas**

**Funções**

coverwithoverpressurerelease Não

**Configuração**

Nº de módulos 161

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection Não

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 630 A

**Dimensões**

Profundidade de montagem 300 mm

Profundidade produto instalado 300 mm

Profundidade interna 300 mm

Altura produto instalado 1150 mm

Largura produto instalado 600 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

**Tampa, porta**

materialthicknesscabinetcover 2 mm

Tipo de fechadura da porta Fechadura com canhão metálico

Bloqueável por cadeado Sim

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor RAL 7035

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material Poliester reforçado com fibra de vidro

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Sim

**Equipamento**

Nº de filas 7

Quantidade de secção em largura 1

Número de chaves 2

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

canbeextended Não

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

**Segurança**

Classe de protecção

Classe II

mainfireresistanceexx

-