



FL330B

orion plus IP65 PO a.600 I.1100 p.300

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 138

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 630 A

Dimensões

Profundidade de montagem 300 mm

Profundidade produto instalado 300 mm

Profundidade interna 300 mm

Altura produto instalado 600 mm

Largura produto instalado 1100 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 1.5 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Canhão macho triangular 7mm

hastransparentcoverordoor Sim

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 7035

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material matéria plástica

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Sim

Equipamento

Nº de filas 3

Quantidade de secção em largura 2

Número de chaves 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

canbeextended Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE

Não relacionado

SegurançaÍndice de protecção contra choques
mecânicos IK

IK10

Índice de protecção IP

IP65

Classe de protecção

Classe II

Conformidade REACH

Não

mainfireresistanceexx

-