



FL342B

orion plus IP65 PO a.1450 l.600 p.300

Características técnicas

Dimensões

Altura	1450 mm
Largura	600 mm
Profundidade	300 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	3 lados 7 mm, Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de secções	1
Número de aberturas da placa de flange	0
Número de filas	8

Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Sim

Materiais

Cor	Cinzentos-claros
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento
Material	Plástico

Tampa, porta

Número de portas de armário	0
A porta/tampa é transparente	Sim

Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
------------------	-------