



FL346B

orion plus IP65 PO a.1750 l.600 p.300

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease	Não
------------------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	115
---------------	-----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	630 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade de montagem	300 mm
Profundidade produto instalado	300 mm
Profundidade interna	300 mm
Altura produto instalado	1750 mm
Largura produto instalado	600 mm
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Canhão macho triangular 7mm
hastransparentcoverordoor	Sim

Materiais, acabamento, cores

Cor	RAL 7035
Cor	cinzento claro
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Sim
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	5
Quantidade de secção em largura	1
Número de chaves	2
cabinetflangeplatesopeningquantity	0
canbeextended	Sim

Padrões

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK10
Classe de protecção	Classe II
mainfireresistanceexx	-