



FL352B

orion plus IP65 PO a.1450 l.850 p.300

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease	Não
------------------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	111
---------------	-----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	630 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade de montagem	300 mm
Profundidade produto instalado	300 mm
Profundidade interna	300 mm
Altura produto instalado	1450 mm
Largura produto instalado	850 mm
cabinetsidewallmaterialthickness	2 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	2 mm
Tipo de fechadura da porta	Fechadura com canhão metálico
Bloqueável por cadeado	Sim
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	RAL 7035
Cor	cinzento claro
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Material	Poliester reforçado com fibra de vidro
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Sim
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	3
Quantidade de secção em largura	1
Número de chaves	2
cabinetflangeplatesopeningquantity	0

canbeextended	Não
---------------	-----

Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

Segurança

Classe de protecção	Classe II
---------------------	-----------

mainfireresistanceexx	-
-----------------------	---