



FL368B

orion plus IP65 PO a.2050 l.1100 p.300

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 230

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 630 A

Dimensões

Profundidade de montagem 300 mm

Profundidade produto instalado 300 mm

Profundidade interna 300 mm

Altura produto instalado 2050 mm

Largura produto instalado 1100 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 2 mm

Tipo de fechadura da porta Fechadura com canhão metálico

Bloqueável por cadeado Sim

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 7035

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material Poliéster reforçado com fibra de vidro

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Sim

Equipamento

Nº de filas 5

Quantidade de secção em largura 2

Número de chaves 2

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

canbeextended

Não

Padrões

Directiva Europeia WEEE

Não relacionado

Segurança

Classe de protecção

Classe II

mainfireresistanceexx

-