



FL387B

Porta opaca orion plus a.1150 I.850

Características técnicas

Dimensões

| | |
|--------------|---------|
| Altura | 1050 mm |
| Largura | 750 mm |
| Profundidade | 35 mm |

Tampa, porta

| | |
|------------------------------|---------------|
| A porta/tampa é transparente | Não |
| Número de portas de armário | 1 |
| Tipo de porta do armário | Porta fechada |
| Número de bloqueios | 1 |

Materiais

| | |
|------------|-----------------|
| Código RAL | 7035 |
| Cor | Cinzentos-claro |
| Material | Plástico |

Equipamento

| | |
|-------------------|---|
| Número de secções | 1 |
|-------------------|---|

Índice de proteção

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Classe de proteção | Classe de isolamento II |
| Índice de proteção IP | IP65 |
| Recebe fechadura | 3 lados 8 mm |

Instalação / montagem

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Adequado para utilização no exterior | Sim |
|--------------------------------------|-----|