



FL644A

### Contra porta poliéster a.500 I.300

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	450 mm
Largura	250 mm
Profundidade	20 mm

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Tipo de porta do armário	Porta interior

##### Materiais

Código RAL	7035
Cor	Cinza-claro
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro
Tratamento	Sem tratamento

##### Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Fechadura integrada

##### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------