



FL702L

# orion.tech IP65 a.300 l.250 p.160

# Características técnicas

D				

Dimensões	
Altura	300 mm
Largura	250 mm
Profundidade	160 mm
Espessura da parede lateral	2 mm
ìndice de proteção	
Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	3 lados 8 mm
Resistência ao impactos IK	IK10
Equipamento	
Número de aberturas da placa de flange	1
Número de filas	1

# Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede		
Adequado para utilização no exterior	Não		

#### Materiais

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

# Tampa, porta

Numero de portas de armario	1
A porta/tampa é transparente	Não

# Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A