



FL713L

orion.tech IP65 a.500 l.400 p.200

Características técnicas

Dimensões

Altura	500 mm
Largura	400 mm
Profundidade	200 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	Fechadura com canhão metálico, Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	2
Número de filas	1

Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Cinzentos-claros
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
A porta/tampa é transparente	Não

Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
------------------	-------