

FM107

Armário de solo IP55 a.1710 l.400 p.260

Características técnicas

Dimensões

| | |
|-----------------------------|---------|
| Altura | 1710 mm |
| Largura | 450 mm |
| Profundidade | 260 mm |
| Espessura da parede lateral | 2 mm |

Índice de proteção

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Índice de proteção IP | IP55 |
| Recebe fechadura | Fechadura com chave |
| Resistência ao impactos IK | IK10 |

Equipamento

| | |
|--|----|
| Número de secções | 1 |
| Número de aberturas da placa de flange | 2 |
| Número de filas | 11 |

Instalação / montagem

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Montagem | Pedestal |
| Adequado para utilização no exterior | Não |

Materiais

| | |
|------------|----------------|
| Cor | Branco puro |
| Código RAL | 9010 |
| Tratamento | Revestido a pó |
| Material | Aço |

Tampa, porta

| | |
|------------------------------|-----|
| A porta/tampa é transparente | Não |
|------------------------------|-----|

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 630 A |
|------------------|-------|