



FM108

**Armário de solo IP55 a.1860 l.400 p.260**

**Características técnicas**

**Configuração**

Nº de módulos	110
---------------	-----

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	630 A
---------------------	-------

**Dimensões**

Profundidade de montagem	260 mm
Profundidade produto instalado	260 mm
Profundidade interna	260 mm
Altura produto instalado	1860 mm
Largura produto instalado	450 mm
Largura das unidades de divisão	10
cabinetsidewallmaterialthickness	2 mm

**Tampa, porta**

materialthicknesscabinetcover	2 mm
hastransparentcoverordoor	Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor	Branco Paloma
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	aço

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

**Equipamento**

Nº de filas	12
Quantidade de secção em largura	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

**Segurança**

