



FM109

**Armário de solo IP55 a.2010 I.400 p.260**

**Características técnicas**

**Funções**

coverwithoverpressurerelease Não

**Configuração**

Nº de módulos 120

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection Não

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 630 A

**Dimensões**

Profundidade de montagem 260 mm

Profundidade produto instalado 260 mm

Profundidade interna 260 mm

Altura produto instalado 2010 mm

Largura produto instalado 450 mm

Largura das unidades de divisão 10

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

**Tampa, porta**

materialthicknesscabinetcover 2 mm

hasttransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor Branco Paloma

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material aço

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Equipamento**

Nº de filas 13

Quantidade de secção em largura 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sim

**Padrões**

**Segurança**

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Índice de protecção IP | IP55 |
| mainfireresistanceexx  | -    |

---