



FM119

Armário de solo IP55 a.2010 l.400 p.400

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 120

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 630 A

Dimensões

Profundidade de montagem 400 mm

Profundidade produto instalado 400 mm

Profundidade interna 400 mm

Altura produto instalado 2010 mm

Largura produto instalado 400 mm

Largura das unidades de divisão 36

cabinetsidewallmaterialthickness 1.2 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm

Tipo de fechadura da porta PASSO DE FECHO

Bloqueável por cadeado Não

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor Branco Paloma

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material metal

Tipo de tratamento da superfície zincado

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Equipamento

Nº de filas 13

Quantidade de secção em largura 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended

Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP

IP55

Classe de protecção

Classe I

mainfireresistanceexx

-