



FM200

### Armário mural IP55 a.510 l.700 p.260

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	510 mm
Largura	700 mm
Profundidade	260 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Recebe fechadura	Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

##### Equipamento

Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	2
Número de filas	3

##### Instalação / montagem

Montagem	Pedestal
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

##### Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
------------------	-------