



FM200

Armário mural IP55 a.510 l.700 p.260

Características técnicas

Configuração

Nº de módulos	72
---------------	----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	630 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade de montagem	260 mm
Profundidade produto instalado	260 mm
Profundidade interna	260 mm
Altura produto instalado	510 mm
Largura produto instalado	700 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	2 mm

Tampa, porta

hastransparentcoverordoor	Não
---------------------------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco Paloma
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	aço

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Ligação

Número de entrada de cabos	2
----------------------------	---

Equipamento

Nº de filas	3
Quantidade de secção em largura	2
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim

Segurança

Índice de protecção IP	IP55
------------------------	------