

FM203

**Armário mural IP55 a.960 l.700 p.260**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	960 mm
Largura	700 mm
Profundidade	260 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	Com fecho
Resistência ao impactos IK	IK10

**Equipamento**

Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	2
Número de filas	6

**Instalação / montagem**

Montagem	Pedestal
Adequado para utilização no exterior	Não

**Materiais**

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

**Tampa, porta**

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	630 A
------------------	-------