



FM205

**Armário mural IP55 a.1260 l.700 p.260**

**Características técnicas**

**Funções**

coverwithoverpressurerelease Não

**Configuração**

Nº de módulos 192

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 630 A

**Dimensões**

Profundidade de montagem 260 mm

Profundidade produto instalado 260 mm

Profundidade interna 260 mm

Altura produto instalado 1260 mm

Largura produto instalado 700 mm

Largura das unidades de divisão 24

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

**Tampa, porta**

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor Branco Paloma

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material aço

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Ligação**

Número de entrada de cabos 2

**Equipamento**

Nº de filas 8

Quantidade de secção em largura 2

Acessoriável Sim

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sim

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

**Segurança**Índice de protecção contra choques  
mecânicos IK

10

Índice de protecção IP

IP55