



FM218

Armário de solo IP55 a.1860 l.700 p.400

Características técnicas

Configuração

Nº de módulos	264
---------------	-----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	630 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade de montagem	400 mm
Profundidade produto instalado	400 mm
Profundidade interna	400 mm
Altura produto instalado	1860 mm
Largura produto instalado	700 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.2 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Tipo de fechadura da porta	PASSO DE FECHO
Bloqueável por cadeado	Não
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	metal
Tipo de tratamento da superfície	zincado

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	12
Quantidade de secção em largura	2
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim

Padrões

Segurança

Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe I
mainfireresistanceexx	-