



FM308

Armário de solo IP55 a.1860 l.900 p.260

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 396

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 630 A

Dimensões

Profundidade de montagem 260 mm

Profundidade produto instalado 260 mm

Profundidade interna 260 mm

Altura produto instalado 1860 mm

Largura produto instalado 900 mm

Largura das unidades de divisão 36

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 2 mm

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor Branco Paloma

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material aço

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Equipamento

Nº de filas 12

Quantidade de secção em largura 3

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sim

Padrões

Segurança

Índice de protecção IP

IP55

mainfireresistanceexx

-