



FM538

Porta opaca a.1860 l.700

Características técnicas

Dimensões

Altura	1860 mm
Largura	700 mm
Profundidade	58 mm

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
Número de portas de armário	1
Tipo de porta do armário	Porta fechada
Número de bloqueios	1

Materiais

Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Material	Aço
Tratamento	Revestido a pó

Equipamento

Número de secções	2
-------------------	---

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Recebe fechadura	3 lados 7 mm