



FN005E

**Estrutura angular a.2100+100 l.400 p.400**

**Características técnicas**

**Funções**

coverwithoverpressurerelease Não

**Configuração**

Nº de módulos 0

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection Não

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 1600 A

**Dimensões**

Profundidade de montagem 400 mm

Profundidade produto instalado 400 mm

Profundidade interna 300 mm

Altura produto instalado 2100 mm

Largura produto instalado 400 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 1.5 mm

**Tampa, porta**

materialthicknesscabinetcover 2 mm

Índice de protecção com porta IP 55

Bloqueável por cadeado Não

hasttransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material aço

Tipo de tratamento da superfície lacado

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

Adaptado para montagem no solo Sim

**Elementos fornecidos**

withcover Sim

**Equipamento**

Nº de filas 0

Quantidade de calhas 0

Comutador ON/OFF	Não
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	0
canbeextended	Sim
<b>Segurança</b>	
Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe I
mainfireresistanceexx	-