



FN006E

Estrutura angular a.1900+100 l.600 p.600

Características técnicas

Dimensões

Altura	1900 mm
Largura	600 mm
Profundidade	600 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Resistência ao impactos IK	IK10

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
--------------------------------------	-----

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Envernizado
Material	Aço

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Intensidade de corrente

Corrente nominal	4000 A
------------------	--------