



FN007E

**Estrutura angular a.2100+100 l.600 p.600**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	2100 mm
Largura	600 mm
Profundidade	600 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Resistência ao impactos IK	IK10

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
--------------------------------------	-----

**Materiais**

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Envernizado
Material	Aço

**Tampa, porta**

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	4000 A
------------------	--------